

ARMOIRE A CHARIOT AC1800



ÉLABORÉ ET
FABRIQUÉ EN
FRANCE



PRODUIT
ÉCOLOGIQUEMENT
RESPONSABLE



- ✓ Armoire à chariot froide (AC1800F) ou Armoire à chariot maintien en température (AC1800M)
- ✓ Equipé ou semi-équipé
- ✓ Fluides disponibles : R455A ou R290 (autres fluides sur demande)
- ✓ Capacité échelle (20 niveaux) : 2xGN1/1
- ✓ Modèle simple accès ou traversant
- ✓ Sol inox de série
- ✓ 6 charnières renforcées avec caches imperdables
- ✓ 2 Portes (4 portes sur modèle traversant)

CONSTRUCTION

Eco conception

ISO 9001

Surface au sol réduite

Acier inoxydable sur toutes les parois (compris arrière, dessus, dessous)

Angles intérieurs arrondis

Matériel livré démonté (monté sur demande)

Sol inox de série

Sol inox isolé en option (plaque PE haute densité de 18 mm)

Cache groupe amovible monté sur charnières (accès au coffret électrique en façade)

ISOLATION

Isolation des joues épaisseur 80mm

Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42Kg/m3

PORTE

Rappel de porte automatique

Détecteur d'ouverture de porte mécanique

6 charnières renforcées en alliage d'aluminium avec réglage 3 axes avec caches imperdables

Décondamnation intérieure

Poignée ergonomique pour droitier et gaucher

Préhension latérale pour faciliter l'ouverture de la porte

Fermeture à clé

Joint démontable sans outil

Balai raclleur

EQUIPEMENT TECHNIQUE

Ré-évaporation des eaux de condensats :

- Avec groupe : par gaz chaud
- Sans groupe : par résistance

EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE

Fluides R455A et R290 (autres fluides sur demande)

Possibilité avec groupe équipé ou semi-équipé

Version semi-équipé : fourniture de l'évaporateur, de la régulation et du détendeur pré-réglé (détendeur électronique en option)

Fonctionnement ambiant jusqu'à +43°C

EQUIPEMENT MAINTIEN EN TEMPERATURE

Groupe équipé

Résistance et ventilateur

REGULATION STANDARD

Régulation électronique par touches affleurantes *intégrée dans le bandeau en haut de l'armoire*

Gestion automatique de la température et du dégivrage

Affichage digital de la température

Voyants de contrôle dégivrage

Alarme visuelle et sonore de la température haute et basse programmable

Enregistrement des données par clé USB sous fichier compatible Excel en option pour armoire froide uniquement

SECURITE PRODUIT

Contact de sécurité : arrêt de la ventilation lors de l'ouverture de la porte

Eclairage intérieur LED

TENSION

MONO 230V+T/50Hz

Prévoir alimentation 20A par monobloc d'armoire de maintien en température

CONFORMITE

NF 60 335 chapitre 2-89

HACCP


Régulation CEM

NF 378

Protection IP44

ATTENTION :

- Les armoires à chariot traversantes doivent être maintenues au mur à l'aide d'une équerre ou autre support afin de stabiliser l'appareil et éviter tout désagrément
- Modèle traversant : positionnement de deux voyants à l'arrière de l'appareil pour indiquer le cycle en cours ou terminé



ARMOIRE A CHARIOT AC1800F SIMPLE ACCES – FROIDE


Références	Dim. ext. montée (LxPxH en mm)			Dim. int. utile (LxPxH en mm)				Puissance frigorifique (en W) -10°C +45°C	Puissance électrique (en W)	Groupe	Fluide	Capacité échelle (20 niveaux)	Poids en Kg
	A	B	C	a	b	c	d*						
AC1800FR7	1370	880	2270	1210	730	1880	520	670	430	Equipé	R455A	2xGN1/1	270
AC1800FR2								640	340		R290		270
AC1800FSGR7								670	50	Semi-équipé	R455A		260

*Dimension passage de porte

ARMOIRE A CHARIOT AC1800FT TRAVERSANTE – FROIDE

Références	Dim. ext. montée (LxPxH en mm)			Dim. int. utile (LxPxH en mm)				Puissance frigorifique (en W) -10°C +45°C	Puissance électrique (en W)	Groupe	Fluide	Capacité échelle (20 niveaux)	Poids en Kg
	A	B	C	a	b	c	d*						
AC1800FTR7	1370	940	2270	1210	790	1880	520	670	430	Equipé	R455A	2xGN1/1	280
AC1800FTR2								640	340		R290		280
AC1800FTSGR7								670	50	Semi-équipé	R455A		270

*Dimension passage de porte



ARMOIRE A CHARIOT AC1800M SIMPLE ACCES – MAINTIEN EN TEMPERATURE

Référence	Dim. ext. montée (LxPxH en mm)			Dim. int. utile (LxPxH en mm)				Puissance thermique (en W)	Puissance électrique (en W)	Capacité étagère (20 niveaux)	Poids en Kg
	A	B	C	a	b	c	d*				
AC1800M	1370	880	2270	1210	730	1880	520	3500	3600	2xGN1/1	260

*Dimension passage de porte

ARMOIRE A CHARIOT AC1800MT TRAVERSANTE – MAINTIEN EN TEMPERATURE

Référence	Dim. ext. montée (LxPxH en mm)			Dim. int. utile (LxPxH en mm)				Puissance thermique (en W)	Puissance électrique (en W)	Capacité étagère (20 niveaux)	Poids en Kg
	A	B	C	a	b	c	d*				
AC1800MT	1370	940	2270	1210	790	1880	520	3500	3600	2xGN1/1	270

*Dimension passage de porte

OPTIONS	REFERENCES
Ferrage à gauche-armoire AC1800 (<i>disponible à la commande uniquement</i>)	FGAC1800
Kit hygrométrie automatique-armoire maintien en température	KITHUMID
Porte vitrée avec fermeture à clé-AC900 (unitaire)	PVHAC900
Prise USB-armoire froide	PRISEUSB
Sol isolé ép.18mm-AC1800-simple accès	SOLISOLEAC1800S
Sol isolé ép.18mm-AC1800-traversante	SOLISOLEAC1800T